

DAH 4980 125 Gala Ed  
Wandschouwafzuigkap  
met matzwart glazen paneel als elegante highlight en SmartControl White



- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm-breedte
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

**A++**

EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Funcities</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
<b>Design</b>	
Kleur	Obsidiaanzwart mat
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
SmartControl White	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	415

DAH 4980 125 Gala Ed

Wandschouwafzuigkap

met matzwart glazen paneel als elegante highlight en SmartControl White



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	660
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur)	875
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	625
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•

DAH 4980 125 Gala Ed

Wandschouwafzuigkap



met matzwart glazen paneel als elegante highlight en SmartControl White



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /  
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	420
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	420
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	420
Diepte van kap in mm	381
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	420
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actief koolstoffilter	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed  
Wandschouwafzuigkap  
met matzwart glazen paneel als elegante highlight en SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings