

DAH 1650 Active Wandschouwafzuigkap met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 598 mm-breedte
- Krachtig – 635 m³/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

B

EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Aan/Uit-schakelaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	56,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	330 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbeltzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	260
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	405
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	635
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0

DAH 1650 Active
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	385
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	570
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	443
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	443
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	443
Diepte van kap in mm	388
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	443
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	13,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,24
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•

DAH 1650 Active
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep


•

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter

Nein

DAH 1650 Active
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



DAH1650 Installation drawings