

## DAH 1950 Active Wandschouwafzuigkap met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Krachtig – 630 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516804093 / Materiaalnummer: 12587770 /  
Oud Materiaalnummer: 28H1950BBNE

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Obsidiaanzwart
<b>Funcies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
ComfortControl	•
Bediening	ComfortControl
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	1
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	56,8
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Klasse voor vetfiltering	C
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	240
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	385
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur)	630
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0

DAH 1950 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516804093 / Materiaalnummer: 12587770 /  
Oud Materiaalnummer: 28H1950BBNE

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	370
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	570
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830–1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	443
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	443
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	443
Diepte van kap in mm	388
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	443
Nettogewicht in kg	14,5
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1

DAH 1950 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516804093 / Materiaalnummer: 12587770 /  
Oud Materiaalnummer: 28H1950BBNE

Totale aansluitwaarde in kW	0,24
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50



#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150

#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

DAH 1950 Active  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende ledverlichting en elegante touchbediening



DAH1950 Installation drawings