

DAH 2960 Escala  
Wandschouwafzuigkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

**B**

EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
<b>Design</b>	
Kleur	Obsidiaanzwart
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Aan/Uit-schakelaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,3
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala  
Wandschouwafzuigkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 51,0

#### Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 280

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 380

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 575

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 47,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 33,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 46,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 57,0

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 830-1210

Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm 443

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 830

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1210

Hoogte van kap in mm 443

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm 443

Diepte van kap in mm 388

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm 443

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 18,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,3

Gearde stekker •

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

DAH 2960 Escala  
Wandschouwafzuigkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150



#### Meegelerde accessoires

Terugslagklep •

#### Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAH 2960 Escala  
Wandschouwafzuigkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor comfortabele bediening



DAH2960 Installation drawings