

DAH 4970 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en SmartControl voor comfortabele bediening



- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Uniek bedieningsgemak – SmartControl en Con@ctivity
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm-breedte
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

A++

EAN: 4002516804420 / Materiaalnummer: 12587800 /
Oud Materiaalnummer: 28H4970BBNE

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
SmartControl	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	660
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	875

DAH 4970 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en SmartControl voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804420 / Materiaalnummer: 12587800 /
Oud Materiaalnummer: 28H4970BBNE

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	625
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	420



DAH 4970 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en SmartControl voor comfortabele bediening



EAN: 4002516804420 / Materiaalnummer: 12587800 /
Oud Materiaalnummer: 28H4970BBNE

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	420
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	420
Diepte van kap in mm	381
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	420
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein

DAH 4970 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met Con@ctivity en SmartControl voor comfortabele bediening



DAH4970, DAH4980 Installation drawings