

E 812

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor bovenrekken O 891 en O 892
- Voor 7 glazen met een doorsnede van max. 60 mm.

EAN: 4002516855286 / Materiaalnummer: 12611590 /
Oud Materiaalnummer: 67581202D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Inzetbaar in bovenrek	O 891, O 892
Capaciteit	
Glaswerk tot max. Ø 60 mm [aantal]	7
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505

E 812

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



EAN: 4002516855286 / Materiaalnummer: 12611590 /
Oud Materiaalnummer: 67581202D

Nettogewicht in kg	0,68
Brutogewicht in kg	0,98