


O 892

Bovenrek

met inzet E 812 en 2 glazenbeugels voor verschillende glazen



- In hoogte verstelbaar in 2 posities met 5 cm tussenruimte
- De beugels zorgen ervoor dat glazen met lange stelen stabiel staan
- Met geïntegreerde spoelarm, aankoppeling aan de achterzijde
- Beladingshoogte max. 200 mm
- Het glazenrek E 812 wordt meegeleverd

EAN: 4002516854227 / Materiaalnummer: 12614950 /
Oud Materiaalnummer: 67189202D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Glazenrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Maximale beladingshoogte in mm	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	268
Buitenmaat, brutobreedte in mm	551
Buitenmaat, brutodiepte in mm	558
Nettogewicht in kg	3,74

O 892

Bovenrek

met inzet E 812 en 2 glazenbeugels voor verschillende glazen

EAN: 4002516854227 / Materiaalnummer: 12614950 /

Oud Materiaalnummer: 67189202D

Brutogewicht in kg

4,62

