


O 898

Bovenrekwagen

voor het plaatsen van inzetten 1/2



- Maximale beladingshoogte 240 mm
- Met geïntegreerde spoelarm, aankoppeling aan de achterzijde
- In hoogte verstelbaar in 3 posities met 6 cm
- Kan worden gebruikt in professionele vaatwassers met dampcondensators

EAN: 4002516854517 / Materiaalnummer: 12616580 /

Oud Materiaalnummer: 67189802D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	240
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	550
Buitenmaat, brutobreedte in mm	215
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	3,05
Brutogewicht in kg	3,71