

CVA 7440

Inbouwkoffiemachine

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Perfect geplaatst dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two
- Altijd vers gemalen – AromaticSystemFresh
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516823933 / Materiaalnummer: 12637190 /
Oud Materiaalnummer: 29744050EU1

Model	
Kleur apparaat	Pearl Beige
Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-bereiding	•
OnTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Koffiehoeveelheid programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Performance-stand	•
EasyClick-melkkan	•
ComfortDoor	•
Verborgene deurgreep	•
BrilliantLight	•
Expert-stand	•
MultiLingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	2
Capaciteit bonenreservoir A in g	300
Capaciteit bonenreservoir B in g	300
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembare bonenreservoirs	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit reservoir voor koffiebezinsel in aantal bereidingen	17
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•

CVA 7440

Inbouwkoffiemachine

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516823933 / Materiaalnummer: 12637190 /

Oud Materiaalnummer: 29744050EU1

Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-by tijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Hete melk enkel	•
Hete melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•

CVA 7440

Inbouwkoffiemachine

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.

EAN: 4002516823933 / Materiaalnummer: 12637190 /

Oud Materiaalnummer: 29744050EU1

Witte thee dubbel	•
Japanees thee enkel	•
Japanees thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theepot	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende Eco-stand	•
Verbruik in de stand-by-modus in W	0,6
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,9
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	500
In hoogte verstelbare uitloop in cm	16,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	4,0
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Meegeleverde accessoires	
Melkkan van glas	•
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Vloeibaar reinigingsmiddel voor melkleidingen	•

CVA 7440

Inbouwkoffiemachine

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516823933 / Materiaalnummer: 12637190 /

Oud Materiaalnummer: 29744050EU1

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□, □
□□, □□□□□, □□□

CVA 7440

Inbouwkoffiemachine


in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)