

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Individueel genieten – met 3 bonenreservoirs – CoffeeSelect
- Ideaal: automatisch onderhoud met AutoDescale en AutoClean
- Perfect geplaatst dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two

EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /  
Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

<b>Model en design</b>	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Kleur	Pearl beige
<b>Voordelen</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-bereiding	•
OnTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Koffiehoeveelheid programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	4,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	16,5
Performance-stand	•
EasyClick-melkkan	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Verborgene deurgreep	•
BrilliantLight	•
Verlichting filtersysteem	•
Expert-stand	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Aantal bonensoorten	3
Aantal bonenreservoirs	3
Capaciteit bonenreservoir A in g	150
Capaciteit bonenreservoir B in g	300
Capaciteit bonenreservoir C in g	150
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembare bonenreservoirs	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Capaciteit reservoir voor koffiebezinsel in aantal bereidingen	17
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-by tijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
<b>Dranken</b>	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Hete melk enkel	•
Hete melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescal voor de hoogste eisen.

EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•
Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theepot	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energiebesparende Eco-stand	•
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	1,4
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
AutoDescal	•
Handmatig ontkalken	•
AutoClean	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in m	1,5
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Melkkan van glas	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Ontkalkingspatroon

•

AutoCleaner

•

### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, english  
(AU), english (CA),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
français (CA), français  
(FR), hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater


in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)