


DGC 7860 HCX Pro
Greeploze combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




- Groot touchdisplay met benaderingssensor – M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516843061 / Materiaalnummer: 12650270 /
Oud Materiaalnummer: 23786099EU3

Model	
Kleur apparaat	Pearl Beige
Model en design	
Combi-stoomoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaat sensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Taart/cake speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•

DGC 7860 HCX Pro
 Greeploze combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.



EAN: 4002516843061 / Materiaalnummer: 12650270 /
 Oud Materiaalnummer: 23786099EU3


MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•

DGC 7860 HCX Pro
Greeploze combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.

EAN: 4002516843061 / Materiaalnummer: 12650270 /
Oud Materiaalnummer: 23786099EU3

Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	67
Aantal niveaus	4
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-geleider met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

DGC 7860 HCX Pro
Greeploze combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




EAN: 4002516843061 / Materiaalnummer: 12650270 /
Oud Materiaalnummer: 23786099EU3

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGC 7860 HCX Pro
 Grepfloze combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze bratometer + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings