


U 645-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 20 glazen.



- 20 vakken, vakgrootte 113 mm x 90 mm mm
- Uitgerust met een lange extender
- Hoog 104/206/266, breed 500 (incl. GN-zijkanten 530), diep 500 mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders

EAN: 4002516854487 / Materiaalnummer: 12663100 /

Oud Materiaalnummer: 67664502D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem

•

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij apparatuur

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

U 645-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 20 glazen.



EAN: 4002516854487 / Materiaalnummer: 12663100 /
Oud Materiaalnummer: 67664502D

PTD 703

•

PTD 704

•

Productcategorie

Glazenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Kunststof

Kleur

Blauw, Geel

Aantal vakken

20

Breedte van de vakken in mm

113

Lengte van de vakken in mm

90

Capaciteit

Glaswerk 140–175 mm hoogte [aantal]

20

Glaswerk 200–230 mm hoogte [aantal]

20

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

220

Buitenmaat, brutobreedte in mm

550

Buitenmaat, brutodiepte in mm

550

Nettogewicht in kg

2,97

Brutogewicht in kg

4,02