

DAZ 1620

Integreerbare afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Onzichtbaar – afdekking van het keukendecor mogelijk
- Krachtig – 730 m³/h in de Boosterstand
- Energie-efficiënt en gelijkmatige verlichting – twee led-lampen
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Voor de best mogelijke werking – ventilatietechnische accessoires



EAN: 4002516852605 / Materiaalnummer: 12697780 /
Oud Materiaalnummer: 28Z1620SBNE

Model en design	
Kleur apparaat	Roestvrij staal-look
Model	
Geïntegreerde afzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	75,9
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Vetfiltering klasse	B
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige vetfilters	2
Verlichting	
Aantal x Watt	2 x 1,0 W
Lichtsterkte in Lx	170 lx
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	470
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	620
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	730
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0

DAZ 1620

Integreerbare afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516852605 / Materiaalnummer: 12697780 /

Oud Materiaalnummer: 28Z1620SBNE


Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 59,0

Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591	255
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591	355
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	410
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	430
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	65,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	66,0
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	599
Hoogte van kap in mm	450
Diepte van kap in mm	275
Nettogewicht in kg	11,8
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,2
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	650
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,25
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Montagesjabloon	•
Meegeliverde accessoires	
Terugslagklep	•

DAZ 1620

Integreerbare afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA1867, DAZ1620 (Installation drawing)