

WEE395 WPS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%* | 8 kg | 1400 tpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516863946 / Materiaalnummer: 12712070 /
Oud Materiaalnummer: 11EE3953NL

Model	
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Bescherming van het wasgoed	
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuinigere dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	40%
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	29
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Efficiëntieklasse centrifugeren (A – G)	B
Geluidsemisieklassse (tijdens centrifugeren; A – D)	A
Geluidsemisssie bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Opfrissen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077

- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging*
- Nog meer energie besparen met A -40%**
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist je kleding op
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 m.***
- Volledige bediening van jouw wasmachine in de app met Miele@home****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5.000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken per jaar) in diverse programma's getest. Meer: miele.com/20years

** 40% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

*** Dit geldt voor alle Miele wasmachines die het mogelijk maken om de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 vermelde procedure- en machinetechnische parameters te realiseren.

**** Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



WEE395 WPS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%* | 8 kg | 1400 tpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516863946 / Materiaalnummer: 12712070 /

Oud Materiaalnummer: 11EE3953NL

Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•

WEE395 WPS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%* | 8 kg | 1400 tpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm