

WSB363 WCS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Nog meer energie besparen met A -20%*
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Volledige bediening van jouw wasmachine in de app met Miele@home**
- Exclusief CapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken

* 20% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

** Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516865131 / Materiaalnummer: 12712390 /
Oud Materiaalnummer: 11SB3631NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	38
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•

WSB363 WCS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865131 / Materiaalnummer: 12712390 /

Oud Materiaalnummer: 11SB3631NL

ProfiEco-motor

•

Wasprogramma's

QuickPowerWash

•

Katoen

•

Kreukherstellend

•

Fijne was

•

Overhemden

•

Wol (handwas)

•

Express 20

•

Donker wasgoed/Jeans

•

Impregneren

•

Pompen/Centrifugeren

•

ECO 40-60

•

Extra opties Wassen

Kort

•

Voorwas

•

Extra water

•

Extra spoelgang

•

Voorstrijken met stoom

•

Zoemer

•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem

Watercontrol-System

Kinderbeveiliging

•

Pincode

•

Optische interface

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

596

Afmetingen in mm (hoogte)

850

Afmetingen in mm (diepte)

643

Diepte apparaat bij geopende deur in mm

1077

Gewicht in kg

80

Totale aansluitwaarde in kW

2,10-2,40

Spanning in V

220-240

Zekering in A

10

Frequentie in Hz

50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

2


WSB363 WCS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:


A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm