

WEB375 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging*
- Nog meer energie besparen met A -20%**
- QuickPowerWash zorgt voor snelle, efficiënte resultaten in slechts 49 minuten***
- Volledige bediening via app van je wasmachine met Miele@home****
- Exclusief CapDosing -assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken*****

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de wasmachineseries W1 / W2 heeft Miele de modellen en kernonderdelen getest in 5000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken per jaar) in verschillende programma's. Meer: miele.com/20years

** 20% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

*** Dit geldt voor alle Miele wasmachines die het mogelijk maken om de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 vermelde procedure- en machinetechnische parameters te realiseren.

**** Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van het model en het land kunnen de functies variëren. Je moet wel eerst de algemene voorwaarden en het privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app accepteren. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

***** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516865148 / Materiaalnummer: 12712420 /
Oud Materiaalnummer: 11EB3753NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding	WEB375 WPS PWash&8kg
Materiaalnummer fabrikant	12712420
EAN-nummer	4002516865148
Marketingklasse	Goud
Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Draairichting deur	rechts
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Ontwerp	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs-PearlFinisch
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	Schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7 segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	38
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Efficiëntieklasse centrifugeren (A – G)	B
Geluidsemisieklass (tijdens centrifugeren; A – D)	A
Geluidsemisieklass bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72

WEB375 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865148 / Materiaalnummer: 12712420 /

Oud Materiaalnummer: 11EB3753NL

Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/jeans	•
Impregneren	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 636
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Apparaatdiepte zonder deur in mm	600
Gewicht in kg	82
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WEB375 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516865148 / Materiaalnummer: 12712420 /

Oud Materiaalnummer: 11EB3753NL

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), ελληνικά,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, română,
srpski, slovenščina, türkçe,
magyar


WEB375 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader:


A -20%* | 8 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm