

PDR 908 HP P [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars
met zeer laag energieverbruik en korte programmaduur



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- 50% lager energieverbruik dan luchtafvoerdrogers*
- Nog duurzamere warmtepomp met propaan als koelmiddel
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Toekomstbestendige connectiviteit via wifi

* Het energieverbruik van warmtepompdrogers is maximaal 50% lager dan dat van elektrisch verwarmde luchtafvoerdrogers.

EAN: 4002516870753 / Materiaalnummer: 12750750 /
Oud Materiaalnummer: 52908161NL

Model en uitvoering

Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	3 l
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	77
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	77
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	67

Besturing

Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•

PDR 908 HP P [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars
met zeer laag energieverbruik en korte programmaduur



EAN: 4002516870753 / Materiaalnummer: 12750750 /
Oud Materiaalnummer: 52908161NL

Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	66,5
Brutogewicht in kg	71
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,60
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO ₂ e	3
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO ₂ e	0,45
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Wifi	•
LAN-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•

PDR 908 HP P [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars
met zeer laag energieverbruik en korte programmaduur



EAN: 4002516870753 / Materiaalnummer: 12750750 /
Oud Materiaalnummer: 52908161NL

VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•