

## PWD 8682 [DC5]

Thermodesinfecteur en reinigings- en desinfectieapparaat met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/charge bijv. 44 transmissie-instrumenten of 44 afzuigers
- Prestatie/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschaal of 48 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Standaard connectiviteit via wifi

EAN: 4002516883678 / Materiaalnummer: 12798430 / Oud Materiaalnummer: 62868206NWE

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal niveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artspraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor dierenartspraktijken	•
Geschikt voor podologiepraktijken	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschaal per charge [aantal]	8
Gynaecologische specula per charge [aantal]	48
MIC-sets per charge [aantal]	1-2
Oogheelkundige sets per charge [aantal]	8
AN-sets per charge [aantal]	2-3
OK-schoenen per charge [aantal]	28
Chirurgische speekselzuigers per charge [number]	44
Holle instrumenten per charge [aantal]	44
Transmissie-instrumenten per charge [aantal]	44
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in min.	40
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in min.	19
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Goedkeuring charge direct op het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	23
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•

PWD 8682 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002516883678 / Materiaalnummer: 12798430 / Oud Materiaalnummer: 62868206NWE

Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor gedemineraliseerd water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	74
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	83
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,80
<b>Programma's</b>	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario dentaal +	•
Vario TD Instr. 4zeef	•
Vario TD Instr. 6zeef	•

## PWD 8682 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectieapparaat met demiwatersaansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002516883678 / Materiaalnummer: 12798430 /  
Oud Materiaalnummer: 62868206NWE

Vario TD Instr. 8zeef	•
Vario TD container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Afspoelen koud water	•
<b>Uitvoering</b>	
1 deurdispenser voor spoelglansmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Zuigglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuigglans DC5	•
Controle doseervolume	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Spreiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface service	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Wifi	•
Ethernet-interface (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•