

## PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriumvaatwasser

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus, geleidbaarheidsmeting & oliekeerring.



- Capaciteit/charge bijv. 128 laboratoriumflessen
- Flexibel en eenvoudig – modulair beladingssysteem & EasyLoad-systeem
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Standaard connectiviteit via wifi

EAN: 4002516884415 / Materiaalnummer: 12799650 /  
Oud Materiaalnummer: 6286C318NWE

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, breed, zonder bovenblad
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Zonder deksel
Aantal niveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor laboratoria	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals per charge [aantal]	64
Reageerbuizen per charge [aantal]	196
Ampullen per charge [aantal]	196
Laboratoriumflessen per charge [aantal]	128
Pipetten per charge [aantal]	98
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Circulatiepomp, Q <sub>max</sub> in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	20
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele Move Connect (optie)	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	20
Vrije programmaplaatsen [aantal]	10
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30

## PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriumvaatwasser

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus, geleidbaarheidsmeting & oliekeerling.



EAN: 4002516884415 / Materiaalnummer: 12799650 /

Oud Materiaalnummer: 6286C318NWE

Zekering in A

16

### Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor gedemineraliseerd water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system

### Droogaggregaat

Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
Hepa-filterklasse	H14
Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Levensduur HEPA-filter in h	200

### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	820
Buitenmaat, nettobreedte in mm	898
Buitenmaat, nettodiepte in mm	700
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1095
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Nettogewicht in kg	94
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	127
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1220

### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44

### Programma's

Standaard	•
Intensief	•
Extra kort	•
Universeel	•
Anorganisch	•
Organisch	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetten	•

## PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM]

Laboratoriumvaatwasser

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus, geleidbaarheidsmeting & oliekeerling.



EAN: 4002516884415 / Materiaalnummer: 12799650 /

Oud Materiaalnummer: 6286C318NWE

Kunststof	•
Olie	•
Hygiëne 93/10	•
Pasteuriseren	•
Afspoelen koud water	•
Afspoelen demi-water	•
<b>Uitvoering</b>	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Extra integreerbare doseerpomp 5–10 l (optie)	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuiglans DC5	•
Extra integreerbare doseerpompen (optie)	•
Controle doseervolume	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Spreiarmsensor	•
Geleidbaarheidsmeting	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface service	•
Instelmogelijkheid voor proceschemie (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
EasyLoad	•
Olie- en vetbestendige afdichtingen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Wifi	•
Ethernet-interface (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•