

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met dos vloeibaar, heteluchtdroging DryPlus en monitoringpakket.



- Capaciteit/charge 6
Volgelaatsmaskers en 6
ademluchtoestellen
- Milieuvriendelijk –
verwarmingspomp met variabel
toerental
- Veilig door controle – spoeldruk- en
sproeiarmbewaking
- Efficiënte heteluchtdroging –
DryPlus
- Af fabriek aan te sluiten via wifi.
- Krachtig spoelsysteem en speciale
programma's

EAN: 4002516885054 / Materiaalnummer: 12800380 /
Oud Materiaalnummer: 62869384NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal niveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
---	---

Capaciteit

Volgelaatsmaskers en ademluchtoestellen [aantal]	6
Volgelaatsmaskers [aantal]	12
Ademluchtoestellen [aantal]	12
Draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen [aantal]	1

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	28
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
----------------------------	---

Besturing

Soort besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	9
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Standaard elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met dos vloeibaar, heteluchtdroging DryPlus en monitoringpakket.



EAN: 4002516885054 / Materiaalnummer: 12800380 /
Oud Materiaalnummer: 62869384NWE

Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor gedemineraliseerd water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	72
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
Hepa-filterklasse	H13
Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
Levensduur HEPA-filter in uren	300
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	79
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40
Programma's	
Afspoelen koud water	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Uitvoering	
Controle doseervolume	•

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Reinigings- en desinfectieapparaat voor behandeling volgelaatsuitrustingen met dos vloeibaar, heteluchtdroging DryPlus en monitoringpakket.



EAN: 4002516885054 / Materiaalnummer: 12800380 /

Oud Materiaalnummer: 62869384NWE

Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface Miele Service	•
Omvangrijke componenten (optie)	•

Uitvoering

1 doseerapparaat/deur voor naspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Extra integreerbare doseerpomp 5–10 l (optie)	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Flexibele zuiglans DS10	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•

Aansluitmogelijkheden

Wifi	•
Ethernet-interface (optie)	•
Externe doseermodules	•

Normen, keur- en kenmerken

VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

Normen, keur- en kenmerken

EN 61010-1	•
------------	---