

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



- ECO-motor – maar 50 dB* de stilste Miele schuin geplaatste wandschouwafzuigkap
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm-breedte
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

bij luchtafvoer, vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Kleur apparaat	Pearl Beige
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
SmartControl White	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Boosterstanden	2
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	660
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur)	875
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	625
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	62,0

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



EAN: 4002516891055 / Materiaalnummer: 12801350 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980EBNF

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830–1210
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	420
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	420
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	420
Diepte van kap in mm	381
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	420
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Geaarde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50



Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

DAH 4980 Sienna
Wandschouwafzuigkap
met bijzonder stille geluidswaarden en elegant Pearl Beige glazen paneel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings