

WEA128 WCS 8kg Active  
W1 wasmachine voorlader:

A -10%\* | 8 kg | 1400 omw./min | CapDosing | SoftCare-trommel | AddLoad



- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging\*
- Nog meer energie besparen met A -10%\*\*
- Exclusief CapDosing -assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken\*\*\*
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- Tijdens het wasprogramma enkele stuks toevoegen of eruit halen met AddLoad

\* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5.000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken per jaar) in diverse programma's getest. Meer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A

\*\*\* Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516896531 / Materiaalnummer: 12805050 /  
Oud Materiaalnummer: 11EA1281NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Geschikt voor onderbouw	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	recht
Soort bediening	Programmakeuzeschakelaar
Display	EasyControl geel
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	10%
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	43
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Efficiëntieklasse centrifugeren (A – G)	B
Geluidsemisatieklasse (tijdens centrifugeren; A – D)	A
Geluidsemisatie bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•

WEA128 WCS 8kg Active

W1 wasmachine voorlader:

A -10%\* | 8 kg | 1400 omw./min | CapDosing | SoftCare-trommel | AddLoad



EAN: 4002516896531 / Materiaalnummer: 12805050 /

Oud Materiaalnummer: 11EA1281NL

ProfiEco-motor

### Wasprogramma's

Katoen

Katoen met voorwas

Kreukherstellend

Fijne was

Wol (handwas)

Express 20

Donker wasgoed/Jeans

Outdoor

Impregneren

Alleen spoelen/Stijven

Pompen/Centrifugereren

ECO 40-60

### Extra opties Wassen

Kort

Inweken

Extra water

Extra spoelgang

### Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem

Watercontrol-System

Kinderbeveiliging

Pincode

Optische interface

### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

596

Afmetingen in mm (hoogte)

850

Afmetingen in mm (diepte)

636

Diepte apparaat bij geopende deur in mm

1054

Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm

600

Gewicht in kg

80

Totale aansluitwaarde in kW

2,10-2,40

Spanning in V

220-240

Zekering in A

10

Frequentie in Hz

50

Lengte watertoevoerslang in m

1,60

Lengte waterafvoerslang in m

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

2

WEA128 WCS 8kg Active

W1 wasmachine voorlader:

A -10%\* | 8 kg | 1400 omw./min | CapDosing | SoftCare-trommel | AddLoad



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm