

TEC648WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging*
- Warmtepomptechnologie – laag verbruik, behoedzaam drogen
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten**
- Volledige bediening van jouw droger in de app met Miele@home***
- EcoDry voor efficiënte prestaties tijdens de hele levensduur van de droger****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5.000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken per jaar) in diverse programma's getest. Meer: miele.com/20years

** Vergelijken met Miele drogers zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma "Katoen" bij maximale belading.

*** Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516900726 / Materiaalnummer: 12805140 / Oud Materiaalnummer: 12EC6482NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Geschikt voor onderbouw	•
Draairichting deur	links
Ontwerp	
Productnaam	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroger	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	recht
Soort bediening	Programmakeuzeschakelaar
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos	•
Intelligent reverserende trommel	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	172
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau bij programma Katoen met volle belading in dB(A) re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,40
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TEC648WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516900726 / Materiaalnummer: 12805140 /

Oud Materiaalnummer: 12EC6482NL

Droogprogramma's	
Katoen	•
ECO	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Extra opties Drogen	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Legen condensreservoir"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	53
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TEC648WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroger:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm