

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Eenvoudige reiniging – ovenruimte met PerfectClean en lijnstructuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten – Quick & Gentle
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Maar één druk op de toets – Quick-magnetron en Popcorn-functie

EAN: 4002516936442 / Materiaalnummer: 12821580 /

Oud Materiaalnummer: 22744006EU3

Model en design	
VitroLine	•
Bedieningsgemak	
3 in 1	Oven, Magnetron, Oven + magnetron
Model en design	
Inbouwoven met magnetron	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Magnetron	•
Magnetron met Hetelucht plus	•
Magnetron met grill	•
Magnetron met circulatiegrill	•
Magnetron met Braadautomaat	•
Braadautomaat	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Design	
Kleur	Pearl Beige
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-functie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516936442 / Materiaalnummer: 12821580 /

Oud Materiaalnummer: 22744006EU3

Voorgeprogrammeerd magnetronvermogen	•
Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Automatische restwarmtebenutting	•
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	562
Gewicht in kg	36,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Spanning in V	220-240
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,00
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516936442 / Materiaalnummer: 12821580 /

Oud Materiaalnummer: 22744006EU3

Aansluitkabel met netstekker

•

Verlichting vervangen

Service

Meegeleverde accessoires

Bak- en braadrooster met PerfectClean

1

Glazen schaal

1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□, □□□□□, □□□□


H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron


Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



Installation Kombi BM XL, installation drawings