

G 5811 SC Active Plus
Vrijstaande vaatwassers
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Bespaar tot 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken



EAN: 4002516915461 / Materiaalnummer: 12868080 /
Oud Materiaalnummer: 21581116MER

Ontwerp	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	258
Geluidsemisssieklasse	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14

G 5811 SC Active Plus Vrijstaande vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915461 / Materiaalnummer: 12868080 /
Oud Materiaalnummer: 21581116MER

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

845

Nishoogte maximaal in mm

880

Nisdiepte in mm

600

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

845

Diepte in mm

600

Diepte bij geopende deur in cm

119,5

Nettogewicht in kg

53,5

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m


1,70

Meegeleverde accessoires

Tegoodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5811 SC Active Plus
Vrijstaande vaatwassers
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)