

G 5832 SCU Active Plus S Onderbouwafwasautomaat voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken
- Lade of rek? Allebei! – Jij beslist dankzij een extra bestekkorf



EAN: 4002516915553 / Materiaalnummer: 12868170 /
Oud Materiaalnummer: 21583237MER

Ontwerp	
Onderbouwvaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacycli in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	258
Geluidsemisieklassen	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
extra bestekkorf	•
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort

G 5832 SCU Active Plus S

Onderbouwafwasautomaat

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915553 / Materiaalnummer: 12868170 /

Oud Materiaalnummer: 21583237MER

Aantal couverts

14

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

570

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

805

Diepte in mm

570

Diepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

45,0

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,70

Meegeleverde accessoires


Teggoedbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5832 SCU Active Plus S

Onderbouwafwasautomaat

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)