

G 5851 SCVi Active Plus

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf ?? waterverbruik in programma Automatic
- Bespaar tot 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken



EAN: 4002516915591 / Materiaalnummer: 12868210 /

Oud Materiaalnummer: 21585162MER

Ontwerp	
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display, akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	258
Geluidsemisatieklasse	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14

G 5851 SCVi Active Plus

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915591 / Materiaalnummer: 12868210 /

Oud Materiaalnummer: 21585162MER

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	805
Diepte in mm	550
Diepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg	11,0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	8,0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	16,0


Meegeleverde accessoires

Tegoedbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5851 SCVi Active Plus

Volledig integreerbare vaatwassers
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)