

## G 5862 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken
- Lade of rek? Allebei! – Jij beslist dankzij een extra bestekkorf



EAN: 4002516915621 / Materiaalnummer: 12868240 /  
Oud Materiaalnummer: 21586262MER

| Ontwerp                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Volledig geïntegreerde vaatwassers                                  | •                              |
| Vaatwassers 60 cm breed                                             | •                              |
| Design                                                              |                                |
| Kleur bedieningspaneel                                              | Roestvrij staal                |
| Uitvoering bedieningspaneel                                         | Volledig geïntegreerd bedienin |
| Soort bediening                                                     | Programmakeuzetoets            |
| Display                                                             | 3-cijferig segmentdisplay      |
| Kleur display                                                       | Wit                            |
| Gemak                                                               |                                |
| Resttijdindicatie                                                   | •                              |
| Voorprogrammering tot 24 uur                                        | •                              |
| Functiecontrole                                                     | Display, akoestisch            |
| Efficiëntie en duurzaamheid                                         |                                |
| Energie-efficiëntieklasse (A–G)                                     | A                              |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)                      | 6,0                            |
| Waterverbruik van het ECO-programma per programmacycli in l         | 8,2                            |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma)                              | 0,54                           |
| Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli | 54                             |
| Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh        | 0,30                           |
| Duur van het ECO-programma in minuten                               | 258                            |
| Geluidsemisatieklasse                                               | B                              |
| EcoPower Technology                                                 | •                              |
| Geteste hygiëne                                                     | •                              |
| Warmwateraansluiting                                                | •                              |
| Halve belading                                                      | •                              |
| Reinigingsresultaat                                                 |                                |
| Vaatwassers met verswatersysteem                                    | •                              |
| AutoOpen-droging                                                    | •                              |
| BrilliantGlassCare                                                  | •                              |
| Reinigingsprogramma's                                               |                                |
| QuickPowerWash                                                      | •                              |
| ECO                                                                 | •                              |
| Automatic                                                           | •                              |
| Intensief 75 °C                                                     | •                              |
| Speciaal                                                            | •                              |
| Opties                                                              |                                |
| Express                                                             | •                              |
| Extra schoon                                                        | •                              |
| Extra droog                                                         | •                              |
| Rekuitvoering                                                       |                                |
| Plaats voor bestek                                                  | 3D-MultiFlex-lade              |
| extra bestekkorf                                                    | •                              |
| FlexCare-kopjesrek                                                  | 1                              |
| Rekuitvoering                                                       | Comfort                        |

## G 5862 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915621 / Materiaalnummer: 12868240 /

Oud Materiaalnummer: 21586262MER

Aantal couverts

14

### Veiligheid

Waterproof-systeem

•

### Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

550

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

805

Diepte in mm

550

Diepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

44,0

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,70

Min. gewicht frontpaneel in kg

4,0

Max. Gewicht van het voorpaneel in kg

11,0

[via Miele later te plaatsen tot min.]

8,0

[via Miele later te plaatsen tot max.]

16,0


### Meegeleverde accessoires

Tegoodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of  
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

## G 5862 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers  
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)