

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Groot tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Handige bediening – waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Model en design	
Combi-stoomoven	•
VitroLine	•
Kleur apparaat	Pearl Beige
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatsensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Taart/cake speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch Koken Menu	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Tijd tot automatische overschakeling naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•

Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	47
Aantal niveaus	3
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455,5
Diepte in mm	568,5
Gewicht in kg	40,1
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Verlichting vervangen	Service


Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen	
--------------------------	--


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


DGC 7440 HC Pro
Compacte combi-stoomoven
voor stoomkoken, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings