

PWM 927 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen

- Vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materiaalnummer: 12886790 /

Oud Materiaalnummer: 51927003EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	27,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	27,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,05
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	181,8
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,7
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	5,38
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	6,07

- Volume van de SoftCare-trommel 240 l, #maximale belading #27.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

PWM 927 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen

- Vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materiaalnummer: 12886790 /

Oud Materiaalnummer: 51927003EU

Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	67
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	180,9
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,8
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,35
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,34
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	47
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	175,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	3,16
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	45
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	163,3
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,57
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	34
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	70
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	52
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	40
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	12
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen

- Vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.

EAN: 4002516927808 / Materiaalnummer: 12886790 /

Oud Materiaalnummer: 51927003EU

Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	12,00
Totale aansluitwaarde in kW	13,60
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	12,00
Totale aansluitwaarde in kW	13,60
Zekering in A	25
Wateraansluiting/-afvoer	
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklap	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	1646
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1226
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
Nettogewicht in kg	643,0
Brutogewicht in kg	700
Maximale vloerbelasting in N	8993
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,70
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen

- Vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materiaalnummer: 12886790 /

Oud Materiaalnummer: 51927003EU

Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugereren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Inzethelm [Aantal]	6
Bedrijfskleding [aantal]	4
Rescuewear jassen [aantal]	6
Chemiepakken [aantal]	3
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	620
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	142
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	123
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	225
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	159
Paardendekens zomer [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•