

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 320 l, #maximale belading #35.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik\*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

\* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516928447 / Materiaalnummer: 12887680 /  
Oud Materiaalnummer: 51935001SOM

### Model en uitvoering

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Model                                                            | Voorlader        |
| Serie                                                            | Performance Plus |
| Front                                                            | Roestvrij staal  |
| Kleur bedieningspaneel                                           | Roestvrij staal  |
| Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg | 35,0             |
| Vulverhouding                                                    | 1:9              |
| Belading in kg                                                   | 35,0             |
| Trommelvolume in l                                               | 320              |
| Deuropening [Ø] in mm                                            | 415              |
| Openingshoek deur in graden                                      | 180              |
| Draairichting deur                                               | rechts           |
| Automatische deurvergrendeling                                   | •                |
| Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar                     | •                |
| Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal           | •                |

### Toepassing

|                        |   |
|------------------------|---|
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine   | • |

### Capaciteitsgegevens

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geteste antivirale werking                                                                 | •     |
| Geteste hygiëne                                                                            | •     |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg                              | 7,50  |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg                          | 0,22  |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg                              | 7,50  |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg                          | 0,06  |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l                                           | 262,5 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l     | 422,3 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh                                       | 7,60  |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 7,95  |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.                                        | 61    |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l                                           | 261,6 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l     | 427,3 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh                                       | 2,16  |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 2,59  |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.                                        | 49    |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l                      | 242,0 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh                  | 5,30  |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.                   | 41    |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l                      | 243,6 |

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



EAN: 4002516928447 / Materiaalnummer: 12887680 /

Oud Materiaalnummer: 51935001SOM

Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh 0,76

Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. 37

Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. 59

Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. 49

Restvocht bij koud spoelen in % 51

Restvocht bij warm spoelen in % 44

Restvocht bij de behandeling van dweilen in % 14

Toerental in toeren per minuut 1060

g-factor 502

Geteste bedrijfsuren 30000

### Besturing

Soort besturing M Touch Pro Plus

Programmeerbaarheid Vrij programmeerbaar

Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk •

Maximale voorprogrammering in uren Vrij te kiezen

Resttijdindicatie •

Weergave programmaverloop •

Instelbare displaytalen •

Taal altijd eenvoudig selecteerbaar •

Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart •

### Basis-/doelgroepprogramma's

Basisprogramma's •

Programma's voor offshore •

Programma's voor marine •

### Dosering

Wasmiddellade 4 vakken

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding •

### Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingssoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 3N AC 400V 50HZ

Vermogen in kW 30,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,60

Zekering in A 63

### Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting 3N AC 400V 60HZ

Vermogen in kW 30,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,60

Zekering in A 63

### Wateraansluiting/-afvoer

Hard water (optie) [aantal] 2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling

Afvoerlepel DN 70

### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1646

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.

EAN: 4002516928447 / Materiaalnummer: 12887680 /

Oud Materiaalnummer: 51935001SOM

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                   | 1090               |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                    | 1275               |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                    | 1793               |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                   | 1365               |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                    | 1425               |
| Nettogewicht in kg                               | 658,0              |
| Brutogewicht in kg                               | 715                |
| Maximale vloerbelasting in N                     | 9458               |
| <b>Emissiewaarden</b>                            |                    |
| Geluidsemissieniveau op werkplek                 | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h              | 6,10               |
| <b>Uitvoering</b>                                |                    |
| Gepatenteerd voorcentrifugeren                   | •                  |
| Doekbehandeling                                  | •                  |
| Onbalansbewaking                                 | •                  |
| 3-dimensionale onbalansbewaking                  | •                  |
| Desinfecteren                                    | •                  |
| Efficiënte meeneemribben                         | •                  |
| EcoSpeed                                         | •                  |
| BoostSpin                                        | •                  |
| Temperatuurregeling                              | •                  |
| Beladingsautomaat+                               | •                  |
| Flowmeter (optie)                                | •                  |
| Weegsysteem (optie)                              | •                  |
| Trommel bijvullen                                | •                  |
| Programmakeuze via kleurkader                    | •                  |
| Efficiënt centrifugeren                          | •                  |
| Noodschakelaar                                   | •                  |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires   | •                  |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                     |                    |
| Betaalsysteem (optie)                            | •                  |
| Optische interface voor servicetoegang           | •                  |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | •                  |
| Waterterugwinning (optie)                        | •                  |
| LAN                                              | •                  |
| Wifi                                             | •                  |
| Connector Box                                    | •                  |
| <b>Capaciteiten</b>                              |                    |
| Volgelaatsmaskers [aantal]                       | 26                 |
| Inzethelm [Aantal]                               | 10                 |
| Bedrijfskleding [aantal]                         | 6                  |
| Rescuewear jassen [aantal]                       | 9                  |
| Chemiepakken [aantal]                            | 4                  |
| Synthetische dekbedden [aantal]                  | 4                  |
| Synthetische kussens [aantal]                    | 8                  |
| Donsdekbedden [aantal]                           | 4                  |
| Donzen kussens [aantal]                          | 8                  |
| Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]                 | 800                |

## PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



EAN: 4002516928447 / Materiaalnummer: 12887680 /

Oud Materiaalnummer: 51935001SOM

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]     | 184 |
| Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]     | 159 |
| Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] | 292 |
| Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] | 206 |
| Paardendekens zomer [aantal]           | 5   |

### Normen, keur- en kenmerken

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| CE                                              | • |
| VDE-EMC                                         | • |
| VDE                                             | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4        | • |
| WEEE                                            | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |