

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (indirect)
voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 240 l, #maximale belading #27.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516928454 / Materiaalnummer: 12887690 /
Oud Materiaalnummer: 51927008SOM

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	27,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	27,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,05
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	181,8
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,7
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	5,38
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	6,07
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	65
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	180,9
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,8
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,35
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,34
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	45
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	175,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	3,16
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	37
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	163,3

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (indirect)
voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



EAN: 4002516928454 / Materiaalnummer: 12887690 /
Oud Materiaalnummer: 51927008SOM

Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,57
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	34
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	53
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	52
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	40
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	11
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor offshore	•
Programma's voor marine	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 50 HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	50,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 60 HZ
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerlepip	DN 70
Stoomaansluiting	
Stoomaansluiting	1 x 1/2"

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (indirect)
voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.

EAN: 4002516928454 / Materiaalnummer: 12887690 /
Oud Materiaalnummer: 51927008SOM

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1646
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1226
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
Nettogewicht in kg	650,0
Brutogewicht in kg	707
Maximale vloerbelasting in N	9072
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,70
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurregeling	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Inzethelm [Aantal]	6
Bedrijfskleding [aantal]	4
Rescuewear jassen [aantal]	6
Chemiepakken [aantal]	3
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3

PWM 927 [SI DV DD SOM]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (indirect)
voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 27 kg.



EAN: 4002516928454 / Materiaalnummer: 12887690 /
Oud Materiaalnummer: 51927008SOM

Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	620
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	142
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	123
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	225
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	159
Paardendekens zomer [aantal]	4

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•