

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 320 l, #maximale belading #35.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516928522 / Materiaalnummer: 12887780 /

Oud Materiaalnummer: 51935021SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	35,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	35,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,22
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	262,5
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	422,3
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	7,60
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	7,95
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	261,6
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	427,3
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	2,16
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,59
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	242,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	5,30
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	41
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	243,6

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



EAN: 4002516928522 / Materiaalnummer: 12887780 /

Oud Materiaalnummer: 51935021SOM

Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,76
---	------

Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	37
--	----

Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	59
---	----

Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	49
---	----

Restvocht bij koud spoelen in %	51
---------------------------------	----

Restvocht bij warm spoelen in %	44
---------------------------------	----

Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	14
---	----

Toerental in toeren per minuut	1060
--------------------------------	------

g-factor	502
----------	-----

Geteste bedrijfsuren	30000
----------------------	-------

Besturing

Soort besturing	M Touch Pro Plus
-----------------	------------------

Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
---------------------	----------------------

Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
---	---

Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
------------------------------------	----------------

Resttijdindicatie	•
-------------------	---

Weergave programmaverloop	•
---------------------------	---

Instelbare displaytalen	•
-------------------------	---

Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
-------------------------------------	---

Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
---	---

Basis-/doelgroepprogramma's

Basisprogramma's	•
------------------	---

Programma's voor offshore	•
---------------------------	---

Programma's voor marine	•
-------------------------	---

Dosering

Wasmiddellade	4 vakken
---------------	----------

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
---	----

Sensor leegmelding	•
--------------------	---

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingssoort	Elektrisch
------------------	------------

Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
-------------------------	----------------

Vermogen in kW	24,00
----------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	25,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	80
---------------	----

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	3 AC 230V 60HZ
-------------------------	----------------

Vermogen in kW	24,00
----------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	25,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	80
---------------	----

Wateraansluiting/-afvoer

Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
-----------------------------	------------------------------------

Afvoerklap	DN 70
------------	-------

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1646
-------------------------------	------

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.

EAN: 4002516928522 / Materiaalnummer: 12887780 /

Oud Materiaalnummer: 51935021SOM

Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1275
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
Nettogewicht in kg	692,0
Brutogewicht in kg	749
Maximale vloerbelasting in N	9792
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,10
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalansbewaking	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurregeling	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Inzethelm [Aantal]	10
Bedrijfskleding [aantal]	6
Rescuewear jassen [aantal]	9
Chemiepakken [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	800

PWM 935 [EL DV DD SOM]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

voor scheepvaarttoepassingen – vrij programmeerbaar. Belading 35 kg.



EAN: 4002516928522 / Materiaalnummer: 12887780 /

Oud Materiaalnummer: 51935021SOM

Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	184
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	159
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	292
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	206
Paardendekens zomer [aantal]	5

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•