

Triflex HX3

Snoerloze steelstofzuiger

Hoge zuigkracht | Gebruiksduur tot 70 min | Vloerherkenning | HEPA-filter | 3-in-1 ontwerp



- Stofopname >99,99%* voor grondige en hygiënische dieptereiniging
- Boostmodus: voor snellere reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
- Looptijd: tot 70 minuten*** met VARTA li-ion-accu.
- Gepatenteerd*** 3-in-1 ontwerp, inclusief parkeerfunctie
- HEPA-filter: 99,999%**** filtering verbruikte lucht voor zuivere omgevingslucht
- FloorDetect: automatische herkenning van het soort vloer en vermogensaanpassing
- BrilliantLight: bijzonder heldere led-lamp aan de voorkant voor maximale stofdetectie
- Display: toont resttijd en belangrijke gegevens, zodat je ontspannen kunt stofzuigen
- Twist2open: voor hygiënisch en eenvoudig legen van het stofreservoir
- Zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland door Miele & Cie. KG

* Bij het opzuigen van stof op harde vloeren met inkepingen bereiken we > 100% stofopname in vermogensstand HI, gemeten volgens IEC 62885-4:2024.

** Geldt voor vermogensstand MIN zonder aangesloten elektroborstel Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% volgens IEC 62885-4:2020/HEPA volgens EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materiaalnummer: 12887840 /

Oud Materiaalnummer: 41WDL031EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	Triflex HX3
Materiaalnummer fabrikant	12887840
EAN-nummer	4002516925668
Model	
Snoerloze steelstofzuiger	•
Productnaam	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Typeaanduiding	SWDLO
Type en ontwerp van het apparaat	
Kleur	Briljantwit
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Elektroborstel Multi Floor XXL SEB 430	•
Bedieningsgemak	
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Verwisselbare Li-ion-accu	•
3 in 1 – Functie	•
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	0,3
Technische gegevens	
Accutype	Li-ion
Nominale capaciteit accu in mAh	2500
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	260
Hoogte in mm	1297
Diepte in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Looptijd MIN-stand PowerUnit Solo	70
Looptijd MIN-stand met elektrische accessoires	38
Looptijd MAX-stand met elektrische accessoires	15
Capaciteit in m ²	160
Oplaadtijd in minuten	240
Meegeleverde accessoires	
Elektroborstel Multi Floor XXL	•
Reinigingsborstel	Nee
Wandhouder	•
Voedingselement	•