

## Triflex HX3

Snoerloze steelstofzuiger

hoge zuigkracht | tot 70 min gebruiksduur | herkenning van het soort vloer | HEPA



- Stofopname >99,99%\* voor grondige en hygiënische dieptereiniging
- Boostmodus: voor snellere reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
- Looptijd: tot 70 minuten\*\*\* met VARTA li-ion-accu.
- Gepatenteerd\*\*\* 3-in-1 ontwerp, inclusief parkeerfunctie
- HEPA-filter: 99,999%\*\*\*\* filtering verbruikte lucht voor zuivere omgevingslucht
- FloorDetect: automatische herkenning van het soort vloer en vermogensaanpassing
- Display: toont resttijd en belangrijke gegevens, zodat je ontspannen kunt stofzuigen
- Twist2open: voor hygiënisch en eenvoudig legen van het stofreservoir
- Zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland door Miele & Cie. KG

\* Bij het opzuigen van stof op harde vloeren met inkepingen bereiken we > 100% stofopname in vermogensstand HI, gemeten volgens IEC 62885-4:2024.

\*\* Geldt voor vermogensstand MIN zonder aangesloten elektroborstel Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% volgens IEC 62885-4:2020/HEPA volgens EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materiaalnummer: 12887840 /  
Oud Materiaalnummer: 41WDL031EU1

<b>Algemene informatie</b>	
Typeaanduiding model	Triflex HX3
Materiaalnummer fabrikant	12887840
EAN-nummer	4002516925668
<b>Model</b>	
Snoerloze steelstofzuiger	•
Productnaam	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Typeaanduiding	SWDLO
<b>Type en ontwerp van het apparaat</b>	
Kleur apparaat	Briljantwit
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
Elektroborstel MultiFloor XXL SEB 430	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Boost-modus	•
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Verwisselbare Li-ion-accu	•
3in1-design	•
<b>Filtersysteem</b>	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	0,5
<b>Technische gegevens</b>	
Accutype	Li-ion
Nominale capaciteit accu in mAh	2500
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	260
Hoogte in mm	1297
Diepte in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Gebruiksduur op hoge stand PowerUnit Solo	70
Gebruiksduur op lage standg met elektrische accessoires	38
Gebruiksduur op hoge stand met elektrische accessoires	15
Capaciteit in m <sup>2</sup>	160
Oplaadtijd in minuten	240
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Elektroborstel MultiFloor XXL	•
Reinigingsborstel	Nee
Wandhouder	•
Voedingselement	•