

KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Flexibele installatie – Plug&Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /
Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw met rand	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts achter
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
4e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts voor
Type	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-180
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /

Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Silence-motor	•
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•

Filtersysteem

Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
--	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence
Inductiekookplaat met afzuiging
met Silence motor en 4 individuele kookzones

EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /
Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	475
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Aantal fasen	3
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6

KMDA 7272-1 FL Silence
Inductiekookplaat met afzuiging
met Silence motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /
Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Nuldraad

Ja

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel

Ja


Anti-geurfilter DKF 35-P

•


Plug&Play-adapter

•


KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air


KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7272-1 FL Silence Inductiekookplaat met afzuiging met Silence motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



Installation plan DVS150PP