

KMDA 7876-1 FL MattFinish Inductiekookplaat met afzuiging en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Elegant oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Flexibele installatie – Plug&Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /
Oud Materiaalnummer: 26787675BNl

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Functies	
Luchtstroomgeleiding met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw met rand	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	4800
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	4800
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit

KMDA 7876-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes



EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /
Oud Materiaalnummer: 26787675BNl

Displaykleur	Wit
Permanente panherkenning	•
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++—D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Silence-motor	•
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes

EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /
Oud Materiaalnummer: 26787675BNI

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	465
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Aantal fasen	3
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	20
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met afzuiging

en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes




EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /


Oud Materiaalnummer: 26787675BNI

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Nuldraad	Ja
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Anti-geurfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7876-1 FL MattFinish Inductiekookplaat met afzuiging en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play


KMDA 7876-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA 7876-1 FL MattFinish
Inductiekookplaat met afzuiging
en MattFinish met 2 extragrote PowerFlex XL-kookgedeeltes



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air