

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 110 l, belading 12.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516959410 / Materiaalnummer: 12949310 /
Oud Materiaalnummer: 51912033EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	12,0
Trommelvolume in l	110
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Specifiek waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,050
Waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	74,4
Energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	1,68
Waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	70,8
Energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	0,60

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959410 / Materiaalnummer: 12949310 /
Oud Materiaalnummer: 51912033EU

Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	69,6
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,20
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	68,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	31
Programmaduur voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	49
Programmaduur voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	42
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Toerental in toeren per minuut	1205
g-factor	502
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij selecteerbaar
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3 x 1/2" slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	799

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516959410 / Materiaalnummer: 12949310 /

Oud Materiaalnummer: 51912033EU

Buitenmaat, nettodiepte in mm	924
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Brutogewicht in kg	298
Maximale vloerbelasting in N	4402

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleur kader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•

Aansluitmogelijkheden

Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•

Capaciteiten

Volgelaatsmaskers [aantal]	10
Inzethelm [Aantal]	3
Bedrijfskleding [aantal]	2
Rescuewear jassen [aantal]	3
Chemiepakken [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	289

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959410 / Materiaalnummer: 12949310 /
Oud Materiaalnummer: 51912033EU

WEEE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•

•