

PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 180 l , belading 20.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling

EAN: 4002516959434 / Materiaalnummer: 12949330 / Oud Materiaalnummer: 51920033EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•

Capaciteitsgegevens

Specifiek waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	5,49
Specifiek energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,11
Specifiek waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	5,12
Specifiek energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,050
Waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	109,9
Energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	2,32
Waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	102,3
Energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	1,08
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	116,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	2,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	35
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	114,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,60
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	33
Programmaduur voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	45

PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959434 / Materiaalnummer: 12949330 / Oud Materiaalnummer: 51920033EU	
Programmaduur voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	42
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Toerental in toeren per minuut	1120
g-factor	500
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij selecteerbaar
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	19,00
Zekering in A	35
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3 x 1/2" slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Brutogewicht in kg	416
Maximale vloerbelasting in N	5755
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•

PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959434 / Materiaalnummer: 12949330 /

Oud Materiaalnummer: 51920033EU

3-dimensionale onbalansbewaking	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleur kader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	15
Inzethelm [Aantal]	5
Bedrijfskleding [aantal]	3
Rescuewear jassen [aantal]	5
Chemiepakken [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	456
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•