

KM 8484 FL

Inductiekookplaat

806 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



- 5 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex XL-kookgedeelte
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide schuifregelaar incl. netwerk
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 806 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975045 / Materiaalnummer: 12960140 /
Oud Materiaalnummer: 26184841BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8484 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960140
EAN-nummer	4002516975045
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	5
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	5
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2200
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 190
Max. vermogen in W	1850
Max. booster vermogen in W	3000
3e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 140-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3650
4e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360

KM 8484 FL

Inductiekookplaat

806 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



EAN: 4002516975045 / Materiaalnummer: 12960140 /

Oud Materiaalnummer: 26184841BNI

Bedieningsgemak

Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	750 mm - 780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	490 mm - 500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780

KM 8484 FL

Inductiekookplaat

806 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



EAN: 4002516975045 / Materiaalnummer: 12960140 /

Oud Materiaalnummer: 26184841BN1

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 500

Gewicht in kg 13

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 804

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,36

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel Ja


KM 8484 FL

Inductiekookplaat

806 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)