

KM 8575 FL

Inductiekookplaat

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingsstijden dankzij boosterstand
- In 916 mm breedte en panoramadesign voor naadloos aansluitende of opliggende montage

EAN: 4002516975144 / Materiaalnummer: 12960250 /

Oud Materiaalnummer: 26185751BNI

| Algemene informatie                  |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Typeaanduiding model                 | KM 8575 FL           |
| Materiaalnummer fabrikant            | 12960250             |
| EAN-nummer                           | 4002516975144        |
| Marketingklasse                      | Gold                 |
| Verwarmingsmodus                     |                      |
| Verwarmingsmodus                     | Inductie             |
| Model                                |                      |
| Onafhankelijk van fornuis            | •                    |
| Design                               |                      |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | •                    |
| Kleur van het keramisch glas         | Zwart                |
| Inbouw naadloos aansluitend          | •                    |
| Inbouw (met rand)                    | •                    |
| Uitvoering kookzone                  |                      |
| Aantal kookzones                     | 4                    |
| Aantal kookvelden                    | 2                    |
| Maximaal aantal pannen               | 4                    |
| PowerFlex-kookzones                  |                      |
| Aantal                               | 4                    |
| Soort                                | PowerFlex kookzone   |
| Afmetingen in mm                     | Ø 120 – 230          |
| Max. vermogen in W                   | 2100                 |
| Max. booster vermogen in W           | 3650                 |
| 1e kookzone/kookveld                 |                      |
| Positie                              | Links                |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                     | 250x390              |
| Max. vermogen in W                   | 4200                 |
| Max. booster vermogen in W           | 7360                 |
| 2e kookzone/kookveld                 |                      |
| Positie                              | Rechts               |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                     | 250x390              |
| Max. vermogen in W                   | 4200                 |
| Max. booster vermogen in W           | 7360                 |
| Bedieningsgemak                      |                      |
| Connectiviteit met Miele@home        | •                    |
| Con@ctivity                          | •                    |
| Pan- en pangrootteherkenning         | •                    |
| M Sense ready                        | •                    |
| Bediening via sensortoetsen          | MultiSlide           |
| Displaykleur                         | Geel                 |
| Intelligente panherkenning           | •                    |
| Stop&Go-functie                      | •                    |
| Schoonmaakfunctie                    | •                    |
| Recall-functie                       | •                    |
| Kookwekker                           | •                    |

KM 8575 FL

Inductiekookplaat

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975144 / Materiaalnummer: 12960250 /

Oud Materiaalnummer: 26185751BNI

|                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Automatisch uitschakelen                                                               | •                                 |
| Aankookautomaat                                                                        | •                                 |
| Warmhouden                                                                             | •                                 |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)                         | •                                 |
| Helpprogramma                                                                          | •                                 |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                                     |                                   |
| Verbruik in de uitstand in W                                                           | 0,3                               |
| Verbruik in de stand-bymodus in W                                                      | 0,8                               |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W                                              | 2,0                               |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min                                | 10                                |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min                                | 10                                |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min                | 10                                |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                                               |                                   |
| Eenvoudig te reinigen keramische plaat                                                 | •                                 |
| <b>Veiligheid</b>                                                                      |                                   |
| Veiligheidsschakelaar                                                                  | •                                 |
| Vergrendelingsfunctie                                                                  | •                                 |
| Vergrendeling                                                                          | •                                 |
| Geïntegreerde koelventilator                                                           | •                                 |
| Oververhittingsbeveiliging                                                             | •                                 |
| Restwarmte-indicatie                                                                   | •                                 |
| <b>Technische gegevens</b>                                                             |                                   |
| Afmetingen (H x B x D) in mm                                                           | 51 x 916 x 408                    |
| Afmetingen (B x D) in mm                                                               | 916 x 51 x 408                    |
| Afmetingen in mm (breedte)                                                             | 916                               |
| Afmetingen in mm (hoogte)                                                              | 51                                |
| Afmetingen in mm (diepte)                                                              | 408                               |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm                              | 886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm                   | 896/920 x 388/412                 |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm                                              | 51                                |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand                       | 886 mm - 896 mm                   |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand                        | 386 mm - 388 mm                   |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 896                               |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw  | 388                               |
| Gewicht in kg                                                                          | 12                                |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 920                               |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw  | 412                               |
| Totale aansluitwaarde in kW                                                            | 7,36                              |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m                                                 | 1,6                               |
| Spanning in V                                                                          | 230                               |

KM 8575 FL

Inductiekookplaat

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975144 / Materiaalnummer: 12960250 /

Oud Materiaalnummer: 26185751BNI

Frequentie in Hz

50-60

#### **Meegeleverde accessoires**


Aansluitkabel

Ja


KM 8575 FL

Inductiekookplaat

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



KM8575FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)