


KM 8585 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex-kookgedeelte | Geschikt voor M Sense | MattFinish



- Hittebestendig mat oppervlak voor een geraffineerd keukenontwerp – MattFinish
- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand


EAN: 4002516974888 / Materiaalnummer: 12960290 /
Oud Materiaalnummer: 26185852BN1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8585 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	12960290
EAN-nummer	4002516974888
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
2e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•

KM 8585 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex-kookgedeelte | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516974888 / Materiaalnummer: 12960290 /


Oud Materiaalnummer: 26185852BN1

Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	15

KM 8585 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex-kookgedeelte | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516974888 / Materiaalnummer: 12960290 /

Oud Materiaalnummer: 26185852BNI

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
--	-----

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	11,04
-----------------------------	-------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
--	-----

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8585 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex-kookgedeelte | Geschikt voor M Sense | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)