


KM 8595 FL

Inductiekookplaat

936 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 936 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975168 / Materiaalnummer: 12960320 /
Oud Materiaalnummer: 26185951BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8595 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960320
EAN-nummer	4002516975168
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
2e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide

KM 8595 FL

Inductiekookplaat

936 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense




EAN: 4002516975168 / Materiaalnummer: 12960320 /

Oud Materiaalnummer: 26185951BN1

Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 936 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	936 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	916/940 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	916
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	16
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	940



KM 8595 FL
Inductiekookplaat
936 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense




EAN: 4002516975168 / Materiaalnummer: 12960320 / Oud Materiaalnummer: 26185951BNI	
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,04
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 8595 FL

Inductiekookplaat

936 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)