

KM 8665 FR
Inductiekookplaat
626 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 4 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 626 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975311 / Materiaalnummer: 12960410 /
Oud Materiaalnummer: 26186650BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8665 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960410
EAN-nummer	4002516975311
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x390
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10

KM 8665 FR

Inductiekookplaat

626 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975311 / Materiaalnummer: 12960410 /

Oud Materiaalnummer: 26186650BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	52 x 626 x 526
Afmetingen (B x D) in mm	626 x 52 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	626
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm x 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Gewicht in kg	14
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KM 8665 FR

Inductiekookplaat

626 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8665FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing