

KM 8665 FL

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 4 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975328 / Materiaalnummer: 12960420 /  
Oud Materiaalnummer: 26186651BNI

| Algemene informatie                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Typeaanduiding model                                           | KM 8665 FL         |
| Materiaalnummer fabrikant                                      | 12960420           |
| EAN-nummer                                                     | 4002516975328      |
| Marketingklasse                                                | Platinum           |
| Verwarmingsmodus                                               |                    |
| Verwarmingsmodus                                               | Inductie           |
| Model                                                          |                    |
| Onafhankelijk van fornuis                                      | •                  |
| Design                                                         |                    |
| Elegant oppervlak van keramisch glas                           | •                  |
| Kleur van het keramisch glas                                   | Zwart              |
| Inbouw naadloos aansluitend                                    | •                  |
| Inbouw (met rand)                                              | •                  |
| Uitvoering kookzone                                            |                    |
| Aantal kookzones                                               | 1                  |
| Aantal kookvelden                                              | 1                  |
| Maximaal aantal pannen                                         | 4                  |
| 1e kookzone/kookveld                                           |                    |
| Positie                                                        | vrij te kiezen     |
| Soort                                                          | Volledig oppervlak |
| Afmetingen in mm                                               | 570x380            |
| Max. vermogen in W                                             | 2600               |
| Max. booster vermogen in W                                     | 3650               |
| Bedieningsgemak                                                |                    |
| Connectiviteit met Miele@home                                  | •                  |
| Con@ctivity                                                    | •                  |
| Pan- en pangrootteherkenning                                   | •                  |
| M Sense ready                                                  | •                  |
| Bediening via sensortoetsen                                    | MultiSlide         |
| Displaykleur                                                   | Wit                |
| Intelligente panherkenning                                     | •                  |
| Professionele modus                                            | •                  |
| Stop&Go-functie                                                | •                  |
| Schoonmaakfunctie                                              | •                  |
| Recall-functie                                                 | •                  |
| Kookwekker                                                     | •                  |
| Automatisch uitschakelen                                       | •                  |
| Aankookautomaat                                                | •                  |
| Warmhouden                                                     | •                  |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | •                  |
| Helpprogramma                                                  | •                  |
| Efficiëntie en duurzaamheid                                    |                    |
| Verbruik in de uitstand in W                                   | 0,3                |
| Verbruik in de stand-by modus in W                             | 0,8                |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W                      | 2,0                |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min        | 10                 |

KM 8665 FL

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975328 / Materiaalnummer: 12960420 /

Oud Materiaalnummer: 26186651BNI

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min                 | 10 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 10 |

#### Onderhoudscomfort

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Eenvoudig te reinigen keramische plaat | • |
|----------------------------------------|---|

#### Veiligheid

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Veiligheidsschakelaar        | • |
| Vergrendelingsfunctie        | • |
| Vergrendeling                | • |
| Geïntegreerde koelventilator | • |
| Oververhittingsbeveiliging   | • |
| Restwarmte-indicatie         | • |

#### Technische gegevens

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Afmetingen (H x B x D) in mm                                                           | 51 x 620 x 520    |
| Afmetingen (B x D) in mm                                                               | 620 x 51 x 520    |
| Afmetingen in mm (breedte)                                                             | 620               |
| Afmetingen in mm (hoogte)                                                              | 51                |
| Afmetingen in mm (diepte)                                                              | 520               |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm                              | 600 mm x 500 mm   |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm                   | 600/624 x 500/524 |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm                                              | 51                |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand                       | 600 mm            |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand                        | 500 mm            |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 600               |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw  | 500               |
| Gewicht in kg                                                                          | 13                |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 624               |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw  | 524               |
| Totale aansluitwaarde in kW                                                            | 7,30              |
| Spanning in V                                                                          | 230               |
| Frequentie in Hz                                                                       | 50-60             |


#### Meegeleverde accessoires

|               |    |
|---------------|----|
| Aansluitkabel | Ja |
|---------------|----|


KM 8665 FL

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8665FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8665FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)