

KM 8684 FR
Inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 pannen
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide schuifregelaar incl. netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 806 mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8684 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960450
EAN-nummer	4002516975335
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	5
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10

KM 8684 FR
Inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden
stand-by in min 10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm

52 x 806 x 526

Afmetingen (B x D) in mm

806 x 52 x 526

Afmetingen in mm (breedte)

806

Afmetingen in mm (hoogte)

52

Afmetingen in mm (diepte)

526

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm

780 mm x 500 mm

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

45

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw
met rand

780 mm

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw
met rand

500 mm

Gewicht in kg

19

Totale aansluitwaarde in kW

11,00

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,6

Spanning in V

230

Frequentie in Hz


50-60

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel

Ja

806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8684FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing