


KM 8684 FL
Inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 pannen
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide schuifregelaar incl. netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8684 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960470
EAN-nummer	4002516975342
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	5
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10

KM 8684 FL
Inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BN1

Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min 10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat

•

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm 51 x 800 x 520

Afmetingen (B x D) in mm 800 x 51 x 520

Afmetingen in mm (breedte) 800

Afmetingen in mm (hoogte) 51

Afmetingen in mm (diepte) 520

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm 780 mm x 500 mm

Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm 780/804 x 500/524

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 51

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand 780 mm

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand 500 mm

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 780

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 500

Gewicht in kg 18

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 804

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 11,00

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,6

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel Ja


KM 8684 FL

Inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8684FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8684FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)