

KM 8685 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



- Hittebestendig mat oppervlak voor een geraffineerd keukenontwerp – MattFinish
- FullSurface inductie voor maximaal 6 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- In 800 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975359 / Materiaalnummer: 12960490 /
Oud Materiaalnummer: 26186852BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8685 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	12960490
EAN-nummer	4002516975359
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	6
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-by modus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0

KM 8685 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516975359 / Materiaalnummer: 12960490 /

Oud Materiaalnummer: 26186852BNI

Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	780
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	19
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	804
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8685 FL MattFinish

Inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)