

KM 8765 FL Diamond

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Lichtlijn



- FullSurface inductie met emotionele lichtlijn voor maximaal 4 pannen
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Duurzaam veredeld – DiamondFinish
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975243 / Materiaalnummer: 12960550 /
Oud Materiaalnummer: 26187651BN1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8765 FL Diamond
Materiaalnummer fabrikant	12960550
EAN-nummer	4002516975243
Marketingklasse	Diamond
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Krasbestendig oppervlak	DiamondFinish
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Light-lijn	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8

KM 8765 FL Diamond

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Lichtlijn



EAN: 4002516975243 / Materiaalnummer: 12960550 /

Oud Materiaalnummer: 26187651BNI

Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	66 x 620 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	620 x 66 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	66
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	66
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	17
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8765 FL Diamond

Inductiekookplaat

620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Lichtlijn



KM8765FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8765FL Diamond, flush (*Fußnote) (Installation drawing)