

KM 8895 FL Diamond&MSense

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Tegoedbon voor M Sense pannen | DiamondFinish | Lichtlijn



- Niets kookt over, niets brandt aan – M Sense-pannen (tegoedbon startset)
- FullSurface inductie met sfeervolle lichtlijn voor maximaal 6 pannen
- Duurzaam veredeld – DiamondFinish
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- In 936 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975250 / Materiaalnummer: 12960570 /
Oud Materiaalnummer: 26188951BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8895 FL Diamond&MSense
Materiaalnummer fabrikant	12960570
EAN-nummer	4002516975250
Marketingklasse	Diamond
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Krasbestendig oppervlak	DiamondFinish
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	•
Light-lijn	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	6
1e kookzone/kookveld	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Professionele modus	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3

KM 8895 FL Diamond&MSense

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Tegoedbon voor M Sense pannen | DiamondFinish | Lichtlijn



EAN: 4002516975250 / Materiaalnummer: 12960570 /

Oud Materiaalnummer: 26188951BNI

Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
--	---

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D) in mm	66 x 936 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	936 x 66 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	66
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	916/940 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	66
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	916
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	26
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	940
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	Ja
Tegoedbon voor M Sense starterset	•


KM 8895 FL Diamond&MSense

Inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Tegoedbon voor M Sense pannen | DiamondFinish | Lichtlijn



KM8895FL Diamond&MSense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8895FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)